

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



REFLECON® Scanning Spray 11 Tipo 1 - Sublimação



11
300 ml



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

≈ 1-3 horas

- O tempo de sublimação depende da rugosidade da superfície, do tipo de material e da temperatura ambiente
- Adequação para plásticos – A compatibilidade do verniz e primer de componente único deve ser testada antes do uso
- Adequado para objetos não revestidos e verniz de bicomponentes
- Não é necessário limpar as peças após o escaneamento
- Não gera resíduos de poeira durante a pulverização, protegendo o ventilador do laser e outros equipamentos eletrônicos
- Compatível com madeira
- Distância de pulverização recomendada: 15 a 20 cm
- Proporciona uma distribuição muito boa, fina e uniforme
- Oferece excelente aderência e facilidade de remoção dos pontos de marcação
- Permite a colagem dos pontos de referência após a aplicação
- Possui odor reduzido
- Rotulagem em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)
- 100% livre de dióxido de titânio

NOTAS

Limpe completamente a superfície antes do uso (por exemplo, remova a poeira). Assim que a superfície estiver seca, ela pode ser tocada o **REFLECON® Scanning Spray** não manchará mais. Oferece muito boa adesão e removibilidade dos pontos de marcação no filme aplicado, com uma espessura média da camada.

Prazo de validade mínimo: 3 anos a uma temperatura de armazenamento de 5 – 45 °C para lata de aerossol. O estado de agregação muda a temperaturas abaixo de 5 °C. Quando a temperatura subir acima de 5 °C, o estado de agregação se normalizará.

Disponível em lata de aerossol de 300 ml (12 latas/caixa).




IMAGEM MICROSCÓPICA DE UM REVESTIMENTO POR PULVERIZAÇÃO

Sujeito a alterações técnicas!



LHC MetrolChem Ltda.
Rua Tancredo Neves, 250 sala 1
CEP 94930-540 – Cachoeirinha – RS

E-Mail: contato@lhc-metrolchem.com.br
Telefone: (51) 99914-5878
www.lhc-metrolchem.com.br

